# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# TX 7888.626 Rack para redes TX CableNet

Estado: 21-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



# TX 7888.626 - Rack para redes TX CableNet con puerta transparente

TX CableNet – Mayor espacio interior con racks TI sin una anchura o profundidad sobredimensionadas. Así, este rack para redes TI también es adecuado para uso en estructuras de red TI más pequeñas y ofrece posibilidades óptimas para un equipamiento interior individualizado.







#### Características

Referencia	TX 7888.626
Ejecución	2ª generación
	con puerta transparente
	con laterales
	Con chapa de techo
Descripción producto	Óptima solución de rack TI para el alojamiento en espacios
	reducidos, techos de poca altura o salas de difícil acceso.Sin
	pérdida de potencia a causa de unidades de altura no utilizadas en
	montajes únicamente con pequeños componentes eléctricos.
Ventajas	Nuevo concepto de chapa de techo: uso optimizado del volumen
	total del armario para el cableado, así como la integración opciona
	de un módulo de ventiladores
	Concepto de bastidor eficiente para montaje individualizado
	Laterales atornillados para un acceso rápido
	Guías perfil de 19", ajustables en profundidad
	Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior
	individualizado

© Rittal 2025 2

## Características

Material	Caja: chapa de acero
	Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
	Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
	Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
	Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión
	Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
General colour	RAL 7035
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Rack con puerta transparente delante y puerta dorsal detrás
	Bastidor del armario con guías de perfil de 19", delante y detrás Laterales
	Chapa de techo atornillada con entrada de cables oculta en la parte
	posterior y orientada transversalmente, así como una escotadura
	central oculta para facilitar la integración de un módulo de
	ventiladores
Dimensiones	Anchura: 600 mm
	Altura: 2.000 mm
	Profundidad: 600 mm
Unidades de altura	42 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)	345 mm
Ejecución	con laterales
Ejecución puerta trasera	Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada
Ejecución puerta frontal	Puerta transparente, de una pieza
	con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
	Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
Capacidad de carga	5000 N
Capacidad de carga (estática)	500 kg
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 20

© Rittal 2025 3

## Características

Observación	Para la instalación de un módulo de ventilador, se necesitan escobillas para equipar las aberturas de paso de los cables, siempre que se utilicen o se hayan retirado las placas de cubierta. Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	92
Peso bruto	102.5
Código arancelario	94032080
EAN	4028177994713
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# **Aprobaciones**

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025