

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9521.050

## Cajas de policarbonato PK

Estado: 15-02-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

# PK 9521.050 - Cajas de policarbonato PK con pretaladros

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.



## Características

Referencia	PK 9521.050
Ejecución	Caja PK con tapa cerrada
Material	Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio Tapa: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado Tornillos de tapa: poliamida Tapones ciegos: polietileno
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con tapa Tornillos de tapa Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
Protection category NEMA	NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 254 mm Altura: 180 mm Profundidad: 111 mm

## Características

Entrada de cables (cantidad x Ø)	M20 M25/M32 M32/M40
Número de pretaladros métricos	24 x M20 4 x M25/M32 4 x M32/M40
Campo de temperatura de servicio	-35 °C...80 °C
Material básico	Policarbonato
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.849
Peso bruto	0.91
Código arancelario	94037000
EAN	4028177490215
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Aprobaciones

Aprobaciones	C-UL DNV-GL UL
Explicaciones	Declaración de conformidad