


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.875

## Rack para redes TE 8000

Estado: 29-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.875 - Rack para redes TE 8000 con aireación

Sistema de armarios IT desmontable con marco de montaje de 482,6 mm (19") variable en profundidad.

## Características

|                  |  |
|------------------|--|
| Referencia       | TE 7888.875  |
| Ventajas         | Sin estructura<br>Óptima accesibilidad<br>Fácil montaje<br>Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha  |
| Material         | Chapa de acero   |
| Superficie       | Marco de montaje: imprimación por inmersión<br>Piezas planas: texturizadas   |
| General colour   | RAL 7035   |
| Color            | RAL 7035   |
| Unidad de envase | Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad<br>Puerta de chapa de acero perforada (superficie libre en la chapa perforada > 67 %), con asa de diseño en el frontal, bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E<br>Puerta de chapa de acero perforada (superficie libre en la chapa perforada > 67 %), con bisagras de 130° en parte trasera, cierre de seguridad 3524 E<br>Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)<br>Chapa de techo, incl. escotadura oculta para la entrada de cables y ventilador opcional<br>4 pies de nivelación, M10 (adjuntos)<br>4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos)<br>Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E |
| Dimensiones      | Anchura: 600 mm<br>Altura: 1.200 mm<br>Profundidad: 1.000 mm   |

# Características

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Unidades de altura  | 24 UA                             |
| Unidades de altura  | 24 UA                             |
| Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás | 80 mm / 130 mm                    |
| Distancia de niveles (estado de entrega)                            | 745 mm                            |
| Capacidad de carga  | 7.000 N                           |
| Grado de protección IP según EN 60 529                              | IP 20                             |
| Material básico   | Chapa de acero                    |
| Unidad de embalaje  | 1 pza(s).                         |
| Peso neto   | 69 kg                             |
| Peso bruto  | 70 kg                             |
| Código arancelario  | 94032080                          |
| ETIM 9  | EC002499                          |
| ECLASS 8.0  | 27180207                          |
| Descripción producto  | TE 8000 SERVIDOR 600X1200X1000 MM |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|