


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2370.190

## 发光二极管持续发光元器件

状态: 2025-12-24 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2370.190 - 发光二极管持续发光元器件 用于模块化信号柱

通过优化的棱镜技术实现 360° 信号发射，可能的级数 = 在相同电压下，5 个元件。

## 特征

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 型号                      | SG 2370.190                                                     |
| 型式                      | 发光二极管持续发光元器件                                                    |
| 产品描述                    | 通过优化的棱镜技术达到 360° 信号反射。可能的级数 = 在相同电压下，5 个元件。                     |
| 您的获益                    | 通过卡口式连接进行简单的安装和接触。<br>相同电压下可进行最多 5 个元器件的设置。<br>有不同颜色和电压的元件可供使用。 |
| 作用方式                    | 用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构                                |
| 材料                      | 聚酰胺箱体<br>球形罩：透明聚碳酸酯                                             |
| 颜色                      | 蓝色                                                              |
| 直径                      | 70 mm                                                           |
| 额定相间冲击耐受电压              | 2500 V 交流                                                       |
| 额定绝缘电压                  | 250 V 交流                                                        |
| 尺寸                      | 高度: 56 mm                                                       |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 如果封口罩盖或声学元件装在上面，防护等级为 IP 54                                     |
| 额定工作电压                  | 230 V                                                           |
| 包装单元                    | 1 件                                                             |

# 特征

|            |               |
|------------|---------------|
| 净重         | 0.07          |
| 毛重         | 0.082         |
| 税率号        | 94054990      |
| EAN        | 4028177656451 |
| ECLASS 8.0 | 27371220      |

# 批准

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|----|--------------------------|