


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9206.600

Armarios Ex

Estado: 15-05-2024 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9206.600 - Armarios Ex Poliéster, caja vacía con puerta abisagrada

Caja Ex con puerta abisagrada, plástico



Características

Referencia	KEL 9206.600
Aplicación	Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envoltorios (Ex tb)
Material	Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: $< 10^9 \Omega$ Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: $< 10^9 \Omega$ junta continua de silicona inyectada Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
Color	RAL 9011
Unidad de envase	Caja Puerta Placa de montaje
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 600 mm Profundidad: 200 mm

Características

Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	545 mm x 550 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	sí
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	sí
Material básico	Plástico
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	15,9 kg
Código arancelario	94037000
EAN	4028177138360
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Aprobaciones

Aprobaciones	ATEX
Certificados	Grado de protección
Explicaciones	Declaración del fabricante