

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.811

电缆固定螺栓，黄铜

状态: 2026-1-13 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.811 - 电缆固定螺栓, 黄铜

集成接线片, 确保可靠的紧固和应力释放, 以保护电缆。

特征

型号	SZ 2411.811
您的获益	连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内, 由此节省了附加订购费用和存储场地。 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆
材料	黄铜 密封件: CR/NBR
表面	镀镍
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 68 (5 bar, 30 分钟)
尺寸	高度: 28 mm
螺纹	M16 x 1.5
螺纹长度	7 mm
最小电缆直径	5 mm
最大电缆直径	10 mm
工作温度范围	-40 °C...100 °C
torque	9 Nm
扳手开口宽度	20 mm
尺寸	螺纹: M16 x 1.5 螺纹长度: 7 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准	Type 4X
包装单元	15 件

特征

净重	0.3
毛重	0.451
税率号	74198090
EAN	4028177810082
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

批准

批准	UR + C-UR (recognized)
	VDE
解释	符合性声明
	符合性声明 UK
