

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.821**

**电缆固定螺栓，黄铜**

状态: 2026-7-8 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.821 - 电缆固定螺栓，黄铜

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

## 特征

型号	SZ 2411.821
您的获益	连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内，由此节省了附加订购费用和存储场地。 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆
材料	黄铜 密封件：CR/NBR
表面	镀镍
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 68（5 bar，30 分钟）
尺寸	高度: 26 mm
螺纹	M20 x 1.5
螺纹长度	8 mm
最小电缆直径	6 mm
最大电缆直径	12 mm
工作温度范围	-40 °C...100 °C
torque	8 Nm
扳手开口宽度	22 mm
尺寸	螺纹: M20 x 1.5 螺纹长度: 8 mm

## 特征

---

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13
包装单元	10 件
净重	0.33 kg
毛重	0.342 kg
税率号	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
产品描述	SZ 电缆固定螺栓, 黄铜, 规格: M20x1,5, 用于电缆直径 $\varnothing$ 6-12 mm

---

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed) VDE
解释	符合性声明 符合性声明 UK

---