Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2843.160 EMC(电磁兼容)电缆固定螺栓

状态: 2025-10-22 (来源: rittal.com/cn-zh)



SZ 2843.160 - EMC (电磁兼容) 电缆固定螺栓

集成接线片,确保可靠的紧固和应力释放,以保护电缆。

特征

型号	SZ 2843.160
型式	电缆固定螺栓,公制
产品描述	接地点保护套保证了机柜喷涂过程中接地点不会附着涂层,从而确保其导电性。接地点保护套在机柜中得以保留。 随附的锁紧螺母在拧紧过程中可以刺破表面涂层,由此形成导通连接。
材料	黄铜 密封件:CR/NBR
表面	镀镍
说明	最小屏蔽直径 = 电缆直径扣除电缆外套
最小电缆直径	4.5 mm
最大电缆直径	10 mm
防护等级 IP69K	IP 69K
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 68
屏蔽直径(最小)	3 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准	Type 4X
包装单元	5 件
净重	0.15
毛重	0.157
税率号	74198090
EAN	4028177232808

© Rittal 2025 2

特征

E-Number Sweden	E1703716	
ETIM 9	EC000441	
ETIM 8	EC000441	
ECLASS 8.0	27149109	

批准

批准	UR + C-UR (recognized) VDE
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025