

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.150

Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 11-01-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.150 - Seccionador bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electromecánico

Características

Referencia	SV 9344.150
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 32 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
for mounting plate assembly	sí
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M10
Intensidad de servicio máx.	250 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 184 mm Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos	10 - 150 mm ²
Nº de polos	3 polos
Round conductor cross-section	10 - 150 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.599

Características

Peso bruto	2.648
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.3
Código arancelario	85369095
EAN	4028177540644
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK