


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.513

# RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Estado: 05-08-2025 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.513 - RiLineX Circuit-breaker component adaptor

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

## Características

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                 | RX 9360.513                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ejecución                                  | Easy Fix                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ventajas                                   | Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board<br>Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm<br>Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure |
| Material                                   | Poliamida (PA 6)<br>Protección frente al fuego según UL 94                                                                                                                                                                                    |
| Color                                      | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                                                         |
| Grado de protección IP según IEC 60 529    | IP 2XB                                                                                                                                                                                                                                        |
| Intensidad máx.                            | 250 A                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intensidad (UL)                            | 210 A                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensión asignada soportada al impulso Uimp | 12 kV                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensión nominal                            | 690 V AC<br>690 V DC<br>600 V AC (UL)                                                                                                                                                                                                         |
| Rated insulation voltage                   | 1.000 V                                                                                                                                                                                                                                       |
| Categoría de sobretensión                  | 4                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grado de suciedad                          | 3                                                                                                                                                                                                                                             |

# Características

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| N° de polos                                | 3 polos                                                 |
| Salida de cables                           | arriba                                                  |
| Tipo de conexión (eléctrica)               | Tornillo M8                                             |
| Adecuado para sistema de barras colectoras | RiLineX<br>RiLine60                                     |
| Frecuencia fundamental                     | 50...60 Hz                                              |
| Humedad del aire (sin condensación)        | 10...90 %                                               |
| Adecuado para barras colectoras            | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                     |
| Campo de temperatura de servicio           | -25 °C...55 °C                                          |
| Campo de temperatura de almacenaje         | -25 °C...75 °C                                          |
| Dimensiones                                | Anchura: 105 mm<br>Altura: 252 mm<br>Profundidad: 63 mm |
| Unidad de embalaje                         | 1 pza(s).                                               |

# Aprobaciones

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|