

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.350

**Seccionador bajo carga para
fusibles NH RiLineX**

Estado: 13-02-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.350 - Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX

Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX en tamaño 3 para sistemas de embarrados de 60 mm. La cubierta puede bloquearse, precintarse y dispone de un control de fusibles visual. La verificación de la tensión se realiza de forma segura mediante puntos de medición integrados en la cubierta. Los seccionadores bajo carga para fusibles NH disponen de una posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento. Tipo de conexión con borne de cajas para la conexión de conductores cilíndricos de mínimo 120 hasta máximo 300 mm². Salida de cables configurable individualmente arriba o abajo.



Características

Referencia	RX 9362.350
Ejecución	For 60 mm busbar systems
Ventajas	Cubierta: posibilidad de bloqueo y precintable Verificación de la tensión a través de abertura separada Reconfiguración de la salida de cables sin necesidad de herramientas Posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento Todas las variantes también incluyen control de fusibles electrónico
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	RAL 9005 RAL 35745
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo

Características

Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad máx.	630 A
Intensidad de servicio máx.	630 A
Tensión de servicio	690 V c.a.
Para tamaño NH	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 298,4 mm Profundidad: 134,9 mm
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...35 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...70 °C
Adequado para barras colectoras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Adequado para sistema de barras colectoras	RiLineX RiLine60
Nº de polos	3 polos
Grado de suciedad	3
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2XB
Carga combustible	52,86 MJ/m ²
Power dissipation (max.)	101 W
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4.7
Peso bruto	4.9
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.255
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001040

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad