

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3185.730 顶装 Blue e+ 空调

状态: 2026-1-14 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3185.730 - 顶装 Blue e+ 空调 有效冷却功率 1.30 kW

通过创新型混合技术实现革命性的节能。通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75% 的用电量。宽电压电压范围可应用于全球，还可以通过触屏进行直观操作。



## 特征

|      |  |
|------|--|
| 型号   | SK 3185.730  |
| 型式   | 顶装式  |
| 您的获益 | 通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。<br>凭借其独特的多电压兼容能力，全球通用<br>通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命<br>通过触屏和智能接口进行直观操作 |
| 材料   | 钢板   |
| 颜色   | RAL 7035   |
| 供货范围 | 顶装 Blue e+ 空调<br>折叠式过滤器<br>已接好线<br>包括固定件<br>冷凝液软管 (3 m)  |

# 特征

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 选项                       | 为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网, 请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 通讯模块。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控, 可以提高机器可用性和流程安全。 |
| 总冷却功率, 符合 DIN EN 14511   | 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.3 kW   |
| 要求                       | 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.3 kW<br>冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.6 kW<br>冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW               |
| 额定工作电压                   | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz<br>380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz                                     |
| 说明                       | 仅可安装在最小尺寸为 (宽 x 深) 800 x 600 mm 的机柜上<br>不得在没有折纸漏斗的条件下运行<br>一旦下载该软件, 使用者便与威图达成了根据许可条款免费使用该软件的协议。      |
| 额定功率                     | 0.75 kW  |
| 气流量 (自由送风)               | 外部回路: 750 m <sup>3</sup> /h<br>内部回路: 700 m <sup>3</sup> /h   |
| 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 | 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.04<br>制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.04                                     |
| 季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz | 5.3  |
| 型式                       | 顶装式  |
| 尺寸                       | 宽度: 700 mm<br>高度: 308 mm<br>深度: 560 mm   |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | 折叠式过滤器实现外循环防护等级 IP 54<br>折叠式过滤器实现内循环防护等级 IP 54   |

# 特征

|  |  |
|--|--|
| 制冷剂/制冷媒质   | 制冷剂: R-513A<br>量: 0.6 kg<br>全球暖化潜势 (GWP): 631<br>CO <sub>2</sub> 等值物 (CO <sub>2</sub> e): 0.38 t                         |
| 接线方式   | 插入式接线板   |
| 温度调节器  | e+ 控制器 (出厂设置 +35 °C)   |
| 工作温度范围   | -20 °C...55 °C   |
| 贮存温度范围   | -40 °C...70 °C   |
| 制冷剂回路 (主动) 工作温度范围                                      | 3 °C...55 °C   |
| 热管工作温度范围   | -20 °C...45 °C   |
| 调节范围   | 20 °C...50 °C  |
| 额定功率 Pel   | 额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.67 kW<br>额定功率 L35 L35/60 Hz: 0.67 kW<br>额定功率 L35 L50/50 Hz: 0.57 kW<br>额定功率 L35 L50/60 Hz: 0.57 kW |
| 允许的工作压力 (p 最大)   | 24 巴   |
| 包装单元   | 1 件  |
| 净重   | 49   |
| 毛重   | 56.25  |
| 税率号  | 84158200   |
| Custom Tariff Number China<br>(deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 84180000  |
| EAN  | 4028177927155  |
| ETIM 9   | EC000855   |
| ETIM 8   | EC000855   |

## 特征

ECLASS 8.0

27180704

批准

批准

经过 TÜV 安全检验

UR + C-UR (recognized)

证书

EAC

## 解释

## 符合性声明

## Declaration of conformity - F-gas regulation