

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3214.100

空气/水热交换器

状态: 2026-6-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3214.100 - 空气/水热交换器 壁装式

功率等级从 375 至 5000 W。用于恶劣环境。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。

特征

型号	SK 3214.100
型式	壁装式 铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)
产品描述	用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 °C 的环境条件中使用。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。
颜色	RAL 7035
供货范围	已接好线 钻孔模板 密封固定材料
总冷却功率	200 l/h 时 L 35 W 10: 0.6 kW 400 l/h 时 L 35 W 10: 0.7 kW
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 P_{el}	在 50 Hz 条件下: 36 W 在 60 Hz 条件下: 37 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.17 A 在 60 Hz 条件下: 0.18 A
允许的工作压力 ($p_{最大}$)	1: 10 巴
开关打开持续时间	100 %
冷却媒质	水 (规范见我们的网站)

特征

进水温度	1 °C...30 °C
接水口	☒" 软管接头
温度调节器	温度控制电磁阀
温度监视	内置调节器，带温度设定，开关功率16 A，设置范围 +20 °C ...+60 °C (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	1 °C...70 °C
说明	在带有 e 舒适型控制器的型式中具有集成式止回阀
尺寸	宽度: 200 mm 高度: 500 mm 深度: 100 mm
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 2 A
调节范围	20 °C...55 °C
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1
包装单元	1 件
净重	6.228 kg
毛重	6.556 kg
税率号	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
产品描述	SK 空气/水 热交换器

批准

批准

CSA

UR + C-UR (recognized)

解释

符合性声明