

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.110

Adaptador de aparellaje CB

Estado: 02-06-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.110 - Adaptador de aparellaje CB 3 polos

Para la fijación mecánica y el contacto directo de disyuntores sobre la placa.

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Referencia | SV 9635.110 |
| Funcionamiento | Para la fijación mecánica y el contacto directo de disyuntores sobre la placa Montaje del disyuntor mediante puntos de fijación (M4) ajustables de forma variable |
| Material | Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | RAL 7035 |
| Observación | En la selección del adaptador de aparellaje CB debe tenerse en cuenta la distancia de fijación del disyuntor Según el disyuntor utilizado, puede producirse una reducción de la potencia Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL |
| Intensidad máx. | 160 A |
| Tensión de servicio | 600 V (c.c.), 3~ 690 V (c.a.), 3~ |
| N° de polos | 3 polos |
| Dimensiones | Anchura: 90 mm Altura: 160 mm Profundidad: 45 mm |
| Distance between fixing points | 30 mm |
| Salida de cables | arriba/abajo |
| Adecuado para el fabricante (tipo) | ABB (XT2) Allen Bradley (140G-H) Eaton (NZM1) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Peso neto | 0,55 kg |
| Peso bruto | 0,588 kg |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0,276 |
| Código arancelario | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descripción producto | SV Adaptador de aparellaje 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 polos, AnxAI: 90x160 mm (RiLine Compact), distancia de montaje 30 mm, 1 P. |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |