#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 9666.916

# Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 19-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



## VX 9666.916 - Sistema de armarios ensamblables VX25 Distribuidor para instalaciones

Sistemas ensamblables VX como armario para instalaciones, preparado para módulos de montaje ISV.







#### Características

VX 9666.916
Chapa de acero
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta(s), techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterio
texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
RAL 7035
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapas de entrada de cables
Dorsal
Chapa de techo
Cierre: doble paletón 3 mm
1

© Rittal 2025

#### Características

Observación	Para distribuidores para instalaciones de 600 mm de ancho, utilizar armarios básicos VX Para una altura de zócalo de 200 mm se precisan 2 UE de cantoneras de zócalo de 100 mm y pantallas de zócalo de 100 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
Dimensiones	Anchura: 850 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	89.2
Peso bruto	91.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	288,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080
EAN	4028177929722
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409

### **Aprobaciones**

Aprobaciones	Bureau Veritas DNV-GL
Certificados	Superficie
Explicaciones	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3