

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.000

Regleta bajo carga para fusibles NH

Estado: 23-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.000 - Regleta bajo carga para fusibles NH

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Características

Referencia	SV 9677.000
Ejecución	3 polos conmutables
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7001 Asa: RAL 7016
Para tamaño NH	00
Para sistemas de barras con distancia entre centros	185 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M8
N° de polos	3 polos
Tensión de servicio	800 V (c.a.), 3~
Intensidad de servicio máx.	160 A
Observación	Si se realiza el montaje de los componentes sobre barras colectoras con cubierta de protección contra contactos debe utilizarse el borne de contacto
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Para montaje de transductor	sí
Dimensiones	Anchura: 50 mm Altura: 670 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 95 mm ²

Características

Adecuado para barras colectoras	Altura: 10 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2,44 kg
Peso bruto	2,66 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0,6
Código arancelario	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Descripción producto	SV Regleta bajo carga para fusibles NH, t. 00, 160 A, 800 V, de 3 polos, tornillo M8, 185 mm, para montaje de transformador

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK