

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.085

**Regleta seccionadora bajo carga
NH**

Estado: 12-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.085 - Regleta seccionadora bajo carga NH con control de fusibles electrónico

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Características

Referencia	SV 9677.085
Ejecución	3 polos conmutables
Funcionamiento	Conexión sin operador mediante interruptor de salto automático Separación segura de los contactos mediante ruptura doble
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7001 Asa: RAL 7016
Para tamaño NH	00
Para sistemas de barras con distancia entre centros	185 mm
Salida de cables	abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M8
Installation type	Fijación atornillada
N° de polos	3 polos
Tensión de servicio	400 V, 3~
Intensidad de servicio máx.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Para montaje de transductor	sí
Dimensiones	Anchura: 50 mm Altura: 860 mm

Características

Conexión de conductores redondos	1,5 - 95 mm ²
Adecuado para barras colectoras	Altura: 10 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5,68 kg
Peso bruto	5,92 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0,959
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descripción producto	SV Regleta NH.t00, 3POLOS, 160A, 400V.

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK