Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3245.918 Blue e+ 过滤器风扇

状态: 2025-11-2 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3245.918 - Blue e+ 过滤器风扇 采用 EC 技术

Blue e+ 过滤器风扇采用了 EC 技术的高能效设计,不仅自带物联网功能, 还具有许多其他优点: 更好的节能、监控和可持续性效果以及更高的气流量(175 - 1,160 m^3/h)。







2

特征

型号	SK 3245.918
型式	壁装式 EC
您的获益	在交付条件下选用折叠式过滤器,可实现最高的空气性能由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上 斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定 无需工具安装
材料	塑料
颜色	RAL 9005
供货范围	已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器
风扇	对角,EC 电机
自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫	在 50 Hz 条件下: 931 m³/h

© Rittal 2025

特征

在 50 Hz 条件下: 1,161 m³/h
在 60 Hz 条件下: 1,161 m³/h
在 50 Hz 条件下: 728 m³/h
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
在 50 Hz 条件下: 174.6 W
在 50 Hz 条件下: 2.52 A
宽度: 323 mm
高度: 323 mm
深度: 156 mm
136 mm
开孔宽度: 292 mm
开口高度: 292 mm
IP 51,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
IP52,带折叠式过滤垫和吸收附垫
IP 56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
Type 1、12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
Type 3、3R,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
自动保险器/熔丝: 6 A
-25 °C55 °C
-25 °C70 °C
在 50 Hz 条件下: 72 dB(A)
0 - 10 V/PWM 输入端
转速输出
1 //-
1件

© Rittal 2025 3

特征

税率号	84145915
EAN	4028177997783
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

批准

批准	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明

© Rittal 2025 4