Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3312.800 Blue e+ IT 顶装式冷却设备

状态: 2025-11-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3312.800 - Blue e+ IT 顶装式冷却设备

使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT 通讯模块组合使用时可与不同系统进行通讯并实现监测管理和能源管理。

特征

型号	SK 3312.800
型式	顶装式
产品描述	使用 Blue e+ 技术后可最大化地调整为符合高能效冷却 IT 机架的要求。与 IoT 通讯模块组合使用时可与不同系统进行通讯并实现监测管理和能源管理。
您的获益	通过转速控制组件及热管技术可实现节能 凭借其独特的多电压兼容能力,全球通用 通过触屏和智能接口进行直观操作
技术数据	有关本集合产品中所列各个组件的详细信息、说明和技术数据,请参 见相应的产品页面
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	套件,由以下单独组件组成: IoT 通讯模块 (3124.300) 温度传感器 (3124.400) 连接电缆 (7030.091) 攀升电缆固定支架 (7111.350) 顶装式冷却装置 (3185.730)
有效冷却功率 L22 L30	1,600 W
额定工作电压	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025

2

特征

额定功率	0.75 kW
接线方式	插入式接线板
尺寸	宽度: 700 mm
	高度: 308 mm
	深度: 560 mm
开关打开持续时间	100 %
温度调节器	e+ 控制器
协议	OPC-UA
	SNMPv1
	SNMPv2
	SNMPv3
	Modbus/TCP
	TCP/IPv4
	TCP/IPv6
	Radius
	Telnet
	SSH
	FTP
	SFTP
	НТТР
	HTTPS
	NTP
	DHCP
	DNS
	SMTP
	Syslog
	LDAP
工作温度范围	-20 °C55 °C
允许的工作压力(p 最大)	24 巴

© Rittal 2025 3

特征

贮存温度范围	-40 °C70 °C
调节范围	20 °C50 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	折叠式过滤器实现外循环防护等级 IP 54 折叠式过滤器实现内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R-513A 量: 0.6 kg 全球暖化潜势 (GWP): 631 CO2 等值物 (CO2e): 0.38 t
包装单元	1件
净重	50
毛重	54
税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN	4028177942431
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

批准

证书	EAC
解释	符合性声明

© Rittal 2025 4