


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.700 无纺纤维过滤垫

状态: 2026-5-13 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.700 - 无纺纤维过滤垫

顶装式风扇、过滤器风扇或热电冷却器的备用过滤垫，用于有效保护控制柜组件免受污垢、灰尘和水的影响。

特征

型号	SK 3322.700
型式	用于过滤器风扇
产品描述	材料为多层结构的无纺纤维，耐温性达 100 °C，阻燃性为 F1 级，符合 DIN 53 438 要求。含尘空气一侧：开放型结构。纯净空气一侧：封闭型结构。能够可靠滤除粒径 10 µm 以上的几乎所有灰尘颗粒。
材料	化学纤维
说明	不适合用于 EMC 过滤风扇。
与型号相匹配	3238....
尺寸	宽度: 120 mm 高度: 120 mm 深度: 11 mm
过滤等级	根据 DIN EN 779: G2 根据 DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
包装单元	5 件
净重	0.01 kg
毛重	0.013 kg
税率号	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

特征

ECLASS 8.0

27180706

产品描述

SK 替换用过滤垫，用于过滤器风扇，适用于 SK 3238…。宽 x 高 x 深：120 x 120 x 11 mm

批准

批准

UR + C-UR (recognized)