

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.000

## 卫生型电缆固定螺栓

状态: 2026-5-22 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.000 - 卫生型电缆固定螺栓

HD 防护等级 IP 68 (5 bar, 30 min)



## 特征

型号	HD 2410.000
型式	标准型
您的获益	通过向外光滑、封闭的表面有效阻止有害微生物的沉积。 与传统电缆固定螺栓相比极大地方便了清洁工作并由此节省了清洁费用。
使用范围	食品和嗜好品的生产和包装 净化室技术 (例如制药业) 生物技术 化学工业
材料	螺母: 不锈钢 1.4305 (AISI 303) 密封件: 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
尺寸	螺纹: M12 x 1.5
用于电缆直径	3 - 6.5 mm

## 特征

---

工作温度范围	-20 °C...100 °C
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 68 (5 bar, 30 分钟)
包装单元	5 件
净重	0.115 kg
毛重	0.123 kg
税率号	73181900
ECLASS 8.0	27149109
产品描述	不锈钢 hyg工业nic 进线 光滑 M12x1.5

---

## 批准

---

解释	制造商声明
----	-------

---