Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3328.610 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e

状态: 2025-11-12 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3328.610 - 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 0.3-4 kW

高能效 Blue e 壁挂式冷却设备,制冷量范围为 300 W 至 4000 W,制冷量为 1000 W 以上的型号带集成式电冷凝液蒸发器。有"薄型"和"横向型"两种特殊规格可选。



特征

	SK 3328.610
型式	壁装式
您的获益	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连,用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
颜色	RAL 9007
供货范围	带疏水 RiNano 涂层的冷凝器 已接好线(可插接的接线板) 钻孔模板 安装固定件 集成式电冷凝液蒸发器
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 2.1 kW 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 2.44 kW 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.6 kW 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.85 kW
额定工作电压	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025

特征

额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 13.4 A
	在 60 Hz 条件下: 14.8 A
起动电流(最大)	在 50 Hz 条件下: 27 A
	在 60 Hz 条件下: 27 A
气流量(自由送风)	外部回路: 640 m³/h
	内部回路: 550 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.3
	制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.47
型式	壁装式
 尺寸	宽度: 400 mm
	高度: 1,580 mm
	深度: 295 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	外循环防护等级 IP 34
	内循环防护等级 IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R134a
	量: 0.95 kg
	全球暖化潜势 (GWP): 1,430
	CO2 等值物 (CO2e): 1.36 t
温度调节器	e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	10 °C55 °C
贮存温度范围	-40 °C70 °C
调节范围	20 °C55 °C
额定功率 Pel	额定功率 L35 L35/50 Hz: 0.86 kW
	额定功率 L35 L35/60 Hz: 1.04 kW
	额定功率 L35 L50/50 Hz: 1.02 kW
	额定功率 L35 L50/60 Hz: 1.23 kW

© Rittal 2025 3

特征

允许的工作压力(p 最大)	28 巴
关于订货编号的说明	供货时间请洽询
前置熔断器	变压器保护开关: 1825 A
包装单元	1件
净重	73
毛重	73
税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN	4028177379800
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

批准

批准	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
证书	EAC
解释	FCC
	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4