

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3336.390 冷水机组 Blue e

状态: 2026-4-6 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3336.390 - 冷水机组 Blue e 8 - 48 kW

落地式的 Blue e 冷水机组集中供应高效的冷却水。通过微通道技术达到减少制冷剂用量的效果。通过触摸显示屏和智能通信接口进行直观操作，使操作和分析方便简洁。标准化集成的安全功能提供最大化的安全保护。通过预定义的可选套装，交付时间也得到缩减。

## 特征

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 型号                                   | SK 3336.390  |
| 型式                                   | 严格的工业标准<br>无电势触点用于综合故障信号   |
| 您的获益                                 | 通过微通道技术减少制冷剂用量<br>更方便用户使用的触摸屏<br>远程监控已集成在基本单元中<br>集成安全功能<br>预配置的选装件          |
| 颜色                                   | 箱体：RAL 7035<br>底座：RAL 7016   |
| 供货范围                                 | 冷水机组已完成布线<br>多语种资料，包括功能图和电路图   |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准              | 防护等级 IP 44（电气）   |
| 总冷却功率 Tw10/Tu32                      | 冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 6.02 kW<br>冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 7.09 kW               |
| 总冷却功率 Tw18/Tu32                      | 冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 7.81 kW<br>冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 9.34 kW               |
| 总冷却功率，符合 DIN EN 14511<br>Tw18 / Tu35 | 冷却功率 Tw18 Tu35/50 Hz: 7.35 kW<br>冷却功率 Tw18 Tu35/60 Hz: 8.68 kW               |
| 气流量（自由送风）                            | 在 50 Hz 条件下: 1,600 m <sup>3</sup> /h<br>在 60 Hz 条件下: 2,000 m <sup>3</sup> /h |

# 特征

---

|             |  |
|-------------|--|
| 额定工作电压      | 400 V, 3~, 50 Hz<br>460 V, 3~, 60 Hz   |
| 尺寸          | 宽度: 655 mm<br>高度: 1,185 mm<br>深度: 890 mm   |
| 噪音等级        | 64.9 dB(A)   |
| 工作温度范围      | 10 °C...43 °C  |
| 冷却介质工作温度范围  | 10 °C...25 °C  |
| 滞后温差        | ± 2 K  |
| 制冷剂/制冷媒质    | 制冷剂: R410A<br>量: 0.95 kg<br>全球暖化潜势 (GWP): 2,088<br>CO <sub>2</sub> 等值物 (CO <sub>2</sub> e): 1.98 t |
| 泵压力         | 在 50 Hz 条件下: 3 巴<br>在 60 Hz 条件下: 4 巴   |
| 体积流量 (冷却介质) | 在 50 Hz 条件下: 25 l/min<br>在 60 Hz 条件下: 30 l/min   |
| 额定功率 Pel    | 在 50 Hz 条件下: 4.18 kW<br>在 60 Hz 条件下: 5.26 kW   |
| 额定电流 最大     | 在 50 Hz 条件下: 7.6 A<br>在 60 Hz 条件下: 8.16 A  |
| 接水口         | R ¾" IG  |
| 制冷循环回路的数量   | 1  |
| 水箱          | 材料: INOX 1.4305<br>容量: 30 l  |
| 运行时重量       | 210 kg   |

---

## 特征

---

|            |   |
|------------|---|
| 包装单元       | 1 件   |
| 净重         | 155 kg  |
| 毛重         | 178.5 kg  |
| 税率号        | 84186900  |
| ETIM 9     | EC002516  |
| ETIM 8     | EC002516  |
| ECLASS 8.0 | 27180713  |
| 产品描述       | SK Blue e 冷水机 7.35/8.68 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, 宽x高x深: 655 x 1,185 x 890 mm |

## 批准

---

|    |   |
|----|---|
| 解释 | 符合性声明<br>Declaration of conformity - F-gas regulation |
|----|---|