

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.831

## 电缆固定螺栓，黄铜

状态: 2026-6-18 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.831 - 电缆固定螺栓，黄铜

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

## 特征

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 型号                       | SZ 2411.831   |
| 您的获益                     | 连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内，由此节省了附加订购费用和存储场地。<br>夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆 |
| 材料                       | 黄铜<br>密封件：CR/NBR  |
| 表面                       | 镀镍  |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | 防护等级 IP 68（5 bar，30 分钟）   |
| 尺寸                       | 高度: 30.5 mm   |
| 螺纹                       | M25 x 1.5   |
| 螺纹长度                     | 8 mm  |
| 最小电缆直径                   | 11 mm   |
| 最大电缆直径                   | 17 mm   |
| 工作温度范围                   | -40 °C...100 °C   |
| torque                   | 14 Nm   |
| 扳手开口宽度                   | 27 mm   |
| 尺寸                       | 螺纹: M25 x 1.5<br>螺纹长度: 8 mm                                     |

## 特征

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>类型 12<br>UL Type 13          |
| 包装单元               | 10 件  |
| 净重                 | 0.45 kg   |
| 毛重                 | 0.571 kg  |
| 税率号                | 74198090  |
| ETIM 9             | EC000441  |
| ETIM 8             | EC000441  |
| ECLASS 8.0         | 27149109  |
| 产品描述               | SZ 电缆固定螺栓, 黄铜, 规格: M25x1,5, 用于电缆直径 $\varnothing$ 11-17 mm |

---

## 批准

---

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK         |

---