## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2411.851 电缆固定螺栓,黄铜

状态: 2025-11-6 (来源: rittal.com/cn-zh)



# SZ 2411.851 - 电缆固定螺栓,黄铜

集成接线片,确保可靠的紧固和应力释放,以保护电缆。

### 特征

型号	SZ 2411.851
您的获益	连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内,由此节省了附加订购费用和存储场地。 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆
材料	黄铜 密封件: CR/NBR
表面	镀镍
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 68(5 bar,30 分钟)
尺寸	高度: 43 mm
螺纹	M40 x 1.5
螺纹长度	9 mm
最小电缆直径	19 mm
最大电缆直径	28 mm
工作温度范围	-40 °C100 °C
torque	17 Nm
扳手开口宽度	43 mm
尺寸	螺纹: M40 x 1.5 螺纹长度: 9 mm

© Rittal 2025 2

## 特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	Type 4
	Type 4X
	类型 12
	UL Type 13
包装单元	4 件
净重	0.64
毛重	0.692
税率号	74198090
EAN	4028177810044
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## 批准

批准	UL + C-UL (listed)
	VDE
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 3