

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3375.500 空气/水热交换器

状态: 2026-6-27 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3375.500 - 空气/水热交换器 壁装式

功率等级从 375 至 5000 W。用于恶劣环境。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。



## 特征

型号	SK 3375.500
型式	壁装式 铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)
产品描述	用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 °C 的环境条件中使用。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。
颜色	RAL 7035
供货范围	已接好线 钻孔模板 密封固定材料
总冷却功率	400 l/h 时 L 35 W 10: 5 kW
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 172 W 在 60 Hz 条件下: 172 W
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 1.45 A 在 60 Hz 条件下: 1.45 A

# 特征

允许的工作压力 (p 最大)	1: 10 巴
开关打开持续时间	100 %
冷却媒质	水 (规范见我们的网站)
进水温度	1 °C...30 °C
接水口	½" 软管接头 G ¾" AG
温度调节器	e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围	1 °C...70 °C
说明	在带有 e 舒适型控制器的型式中具有集成式止回阀
尺寸	宽度: 450 mm 高度: 1,400 mm 深度: 220 mm
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 4 A
调节范围	20 °C...55 °C
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
包装单元	1 件
净重	41.8 kg
毛重	44 kg
税率号	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515

## 特征

---

ECLASS 8.0

27180712

---

产品描述

SK 空气/水热交换器，壁挂式，5 kW，230 V，1~，50/60 Hz，舒适型控制器，导水部件：铜/黄铜，宽 x 高 x 深：450 x 1400 x 220 mm

## 批准

---

批准

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

---

解释

符合性声明