## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4050.455 切线机 C8+

状态: 2025-12-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



### AS 4050.455 - 切线机 C8+

半自动设备用于对导线进行长度设定和切线处理。

#### 特征

型号	AS 4050.455
型式	带控制面板
	Stop & Go 功能
产品描述	半自动设备用于对导线进行长度设定和切线处理。
您的获益	用户友好型操作
	轻松引入线缆
	送线滚轴可轻松开启
	PC 兼容
	带有 CAE 数据端口的切线
	支持采用在显示屏中显示连接位置,来标记线缆的流程
	简单地将项目和任务传输至切线机 C8+ 上
技术数据	独立导线,细芯线,0.08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
	独立导线,单芯线,0.08 - 2.5 mm² (AWG 28 - 14)
	用于线缆长度为 1 - 99999 mm
	进料速度 0 - 1.5 m/s
	送线滚轴压力可调节
	伺服直流驱动器
	可插入长度 27 mm (1.06 英寸)
供货范围	
	连接电缆配有插头
	软件连接 CAE 数据
	安装 CD
接口	EPLAN Pro Panel
	CAE 数据

© Rittal 2025

#### 特征

尺寸	宽度: 380 mm
	高度: 470 mm
	深度: 360 mm
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
视在功率	240 VA
周期	2 s
包装单元	1 件
净重 	19.74
毛重	20.74
税率号	84798997
EAN	4028177930858
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025