

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.229

## 导线软管

状态: 2025-12-11 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4051.229 - 导线软管 for Wire Terminal WT and the wire handling system

用于将线缆从线缆储存架输入线缆加工中心。输线软管避免线缆从外部伸入机器区域。软管可用于将不同的线缆输入线缆加工中心，或用作 WT Tube 12 线缆储存架的替代材料。



## 特征

型号	AS 4051.229
产品描述	用于将线缆从线缆储存架输入线缆加工中心。输线软管避免线缆从外部伸入机器区域。软管可用于将不同的线缆输入线缆加工中心，或用作 WT Tube 12 线缆储存架的替代材料。
您的获益	始终具有最高品质 使用方便 确保金属丝的最佳运行特性 经过检测的软管材料
材料	特氟龙
供货范围	1 VE = 50 m 特氟龙软管
说明	如需单独咨询，请联系您的威图销售顾问。 For precise design of the installation route, please consult your Rittal advisor

## 特征

---

与型号相匹配	4051.218
	4051.213
	4051.260
	4051.261
	4051.264
尺寸	长度: 50 m
Outer diameter	10 mm
包装单元	1 件
净重	0.06
税率号	39173900

---