

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

手动液压开孔器套件 M16 - M40

状态: 2026-4-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.080 - 手动液压开孔器套件 M16 - M40

手动液压开孔器套装，配有实用的钢板开孔刀头。可加工的最大材料厚度为 2 至 3 mm。

特征

型号	AS 4055.080
型式	垂直型，带可 90° 弯曲和 360° 旋转的气缸头
产品描述	手动液压开孔器套装，配有实用的钢板开孔刀头。可加工的最大材料厚度为 2 至 3 mm。
您的获益	内置高压阀可延长模具使用寿命
供货范围	手动液压开孔器 5 个开槽金属板开孔器带 3 倍孔距 液压螺钉直径 Ø 19 mm 液压螺钉直径 Ø 9.5/19 mm HSS 手钻直径 10 mm 间隔衬套组 (3 段式结构) 塑料箱
材料可加工	钢板
最大可加工钢板材料厚度	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø 开孔器	16.2 mm 20.4 mm 25.4 mm 32.5 mm 40.5 mm

特征

用于螺纹	M16 M20 M25 M32 M40
包装单元	1 件
净重	4.1 kg
毛重	4.16 kg
税率号	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
产品描述	Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm
