Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4162.000 嵌入式螺母

状态: 2025-12-13 (来源: rittal.com/cn-zh)



TS 4162.000 - 嵌入式螺母

用于具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道,配可折断的插入辅助件,由压铸锌制成。



特征

| 型号 | TS 4162.000 |
|----------|------------------------------------|
| 产品描述 | 带有可折断的插入辅助件,由压铸锌制造。 |
| 安装可能性 | 在水平和垂直的 VX 机柜型材上 |
| | 在TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨 |
| | 在水平的 TS 机柜型材上 |
| | 在VX SE 机柜的水平型材下方 |
| | 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向 |
| | 在冲孔轨 23 x 23 mm 上 |
| | 在 23 x 73 mm 冲孔轨上 |
| | 在 45 x 88 mm 冲孔轨上 |
| | 在带法兰的冲孔轨 23 x 64 mm 上 |
| | 在带法兰的冲孔轨 23 x 73 mm 上 |
| | 在带法兰的不锈钢冲孔轨 23 x 89 mm 上 |
| | 在机柜以及带矩形系统孔 (12.5 x 10.5) 的安装轨上 |
| 大 | 螺纹: M6 |
| 适合于箱体类型 | VX |
| | TS |
| | VX SE |

© Rittal 2025

2

特征

| 螺纹 | M6 |
|------------|---------------|
| 包装单元 | 50 件 |
| 净重 | 0.45 |
| 毛重 | 0.5 |
| 税率号 | 73181692 |
| EAN | 4028177092945 |
| ETIM 9 | EC002358 |
| ETIM 8 | EC002358 |
| ECLASS 8.0 | 23110815 |

© Rittal 2025