Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5301.334

底板模块,多段式,带刷条,密封


状态: 2025-12-7 (来源: rittal.com/cn-zh)



VX 5301.334 - 底板模块,多段式,带刷条,密封 用于 VX

IT

用于从下方有针对性地引入电缆。



特征

	VX 5301.334
型式	两段式,带刷条
产品描述	用于从下方有针对性地引入电缆。特制的刷条配置交错分布的刷毛,如果电缆插入正确,可提供更高的密封性,免受环境影响,从而有助于温控。通过两段式型式,也可以将底板模块加装到已经安装好线缆的机柜上。
材料	模板:钢板 刷条:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素
表面	模板: 镀锌
供货范围	2 个模块半板,包括高密度刷条 包括固定件
安装操作说明	为了完全锁闭 VX IT 中的底板,必须组合多个底板模块 该底板模块可与其他深度为 237.5 mm 的底板模块交换组合使用
说明	带刷条的底板模块不适用于防护等级按照 IEC 60 529 标准的应用
尺寸	深度: 237.5 mm

© Rittal 2025 2

特征

适用于	箱体类型: VX IT 宽度: = 600 mm
包装单元	1件
净重	1.4
毛重	1.56
本型号(含包装)PCF(出厂前)	5.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177950863
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3