


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

电缆引入操作板带刷条

状态: 2026-7-7 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.202 - 电缆引入操作板带刷条 482.6 mm (19")

带 390 x 60 mm 开口（使用 2 个相对面板时，占用 2 U）或 390 x 30 mm 开口（使用 1 个相对面板时，占用 1 U），带刷条组件。



特征

型号	DK 5302.202
产品描述	为了轻松且简单地在两个区域之间进行电缆布线，两个区域之间通过英寸级别的安装平面互相隔开，例如：19" 安装平面中间的前后侧区域中间。
您的获益	为了扩大电缆入口，可将两个面板简单地相互组合
使用范围	用于将符合 1 U，482.6 mm (19") 安装标准的安装区域的同步电缆穿口封住
材料	钢板 刷条：塑料，符合 UL 94-HB，不含卤素 纤维刷条：塑料 PA6，不含卤素 刷条固定件：塑料 PVC，含卤素
表面	喷漆
颜色	RAL 9005
安装开口截面	宽度:390 mm 高度:30 mm
尺寸	宽度: 482.6 mm

特征

高度单位	1 U
包装单元	1 件
净重	0.2 kg
毛重	0.243 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	0.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
产品描述	Cable gland panel with brush strip, 1 U, 482.6 mm (19"), sheet steel, RAL 9005