

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.500

TopTherm 过滤器风扇

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.500 - TopTherm 过滤器风扇 采用 EC 技术

使用 EC 技术的高能效型 RTT 过滤器风扇。风量从 180 m³/h 起，带内嵌控制接口（0-10 V / PWM 信号输入和转速信号输出），调节和监控风扇。

特征

型号	SK 3238.500
型式	壁装式 EC
产品描述	采用斜流电机技术的 TopTherm 过滤器风扇的高能效规格。型号 3240.50x 至 3245.51x 的风扇可调节、可监控。都可以通过标准内置控制接口和转速信号输出接口连接相应设备，达到控制风扇运行，监控风扇转速及风扇功能。
产品变更	自 2024 年 5 月起，TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明，该盖板非规范强制要求，不影响功能及运行安全。
颜色	RAL 7035
供货范围	安装完毕的单元，包含无纺纤维过滤垫
风扇	对角，EC 电机
自由送风时的气流量（带折叠式过滤垫）	在 50 Hz 条件下: 63 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 70 m ³ /h
自由送风时的气流量（带无纺纤维过滤垫）	在 50 Hz 条件下: 52 m ³ /h 在 60 Hz 条件下: 52 m ³ /h
气流量（带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器）（数量 x 订货号）	1 x 3238200: 36 m ³ /h 2 x 3238200: 46 m ³ /h
额定工作电压	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 5.8 W 在 60 Hz 条件下: 5.8 W

特征

额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 0.045 A 在 60 Hz 条件下: 0.045 A
尺寸	宽度: 148.5 mm 高度: 148.5 mm
安装深度	58.5 mm
安装开口截面	开孔宽度: 124 mm 开口高度: 124 mm
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 54, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP 56, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA	UL Type 12, 带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 类型 3 Type 3R Type 4 4X 型, 带绒布过滤器/折叠式过滤器和防喷水罩
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 6 A
说明	如需提高通风量, 可以选择安装折叠式过滤垫 (见特性曲线)。它可与过滤风扇和顶装风扇以及输出过滤器搭配使用。 为更有效地运行和监控过滤器风扇, 建议安装用于 EC 风扇过滤器的 EC 转速调节器 (风力不低于 180 m ³ /h)。
工作温度范围	-20 °C...55 °C
贮存温度范围	-30 °C...70 °C
噪音等级	在 50 Hz 条件下: 49 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 49 dB(A)
包装单元	1 件
净重	0.5 kg
毛重	0.625 kg
税率号	84145915

特征

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
产品描述	SK TopTherm 过滤器风扇, 52 m ³ /h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, 宽x高x深: 148.5 x 148.5 x 16 mm, EC 技术

批准

批准	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
----	---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------