Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





PC 5366.250 PC 机柜系统

状态: 2025-11-10 (来源: rittal.com/cn-zh)




PC 5366.250 - PC 机柜系统

用于安全放置所有 PC 组件,如显示器、PC 和键盘等。操作极为方便,设计时尚。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止他人未经许可擅自操作。







特征

型 号	PC 5366.250
型式	带上部透明门、外伸托架和承板
产品描述	用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止未经许可擅自操作等行为。
材料	箱体、门、后门、组装区、托板:钢板手柄、装饰性护板:塑料门护板:铝 检视窗用玻璃:单片钢化玻璃
表面	箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
General colour	RAL 7035
颜色	箱体、门、装饰性护板、托板:RAL 7035 手柄:RAL 7015 显示器窗口,门的中间部分:RAL 7015

© Rittal 2025 2

特征

供货范围	箱体,门,后门 底板 透明门,上方 琴式控制台外伸托架 承板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 636 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
键盘最大尺寸(宽x高x深)	540 x 40 x 175 mm
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	87.5
毛重	90
本型号(含包装)PCF(出厂前)	363.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN	4028177959484
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

批准

© Rittal 2025 3

批准

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面
解释	符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025 4