

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5503.151

## 网络/服务器机柜 TS IT

状态: 2026-2-10 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5503.151 - 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，经预装处理，带 19" 安装框架

TS IT，闭合的，用于与机柜直接相关的温控系统。包括针对实际的装配和预装。可用 19" 安装框架将内部扩装为 19"，用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸型号。

## 特征

型号	DK 5503.151
材料	钢板 铝 底座角件：钢板 前/后底座护板：钢板 角盖板和并联盖板：塑料 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm
表面	箱体架：浸涂底漆 内部扩装：浸涂底漆 门、顶盖和侧板：浸涂底漆，粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	箱体框架和平板件：RAL 7035 内部加装，底座：RAL 9005

# 特征

---

供货范围	箱体框架 TS 8 带门、顶板、底座和侧板 前面用铝质透明门, 180° 铰链 前/后门锁具: 舒适手柄, 用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 两个 482.6 mm (19") 安装框架, 前面和后面, 深度可调 间隔垫片, 高 50 mm, 用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方, 用于被动通风 (随附)。对于不带开口的版本, 无需使用。 连接配件, 用于带有中心接地点的电位平衡装置, 已预装 12 x 19 寸紧固件 1 U, 触点式 (随附) 50 个内六角圆头螺钉, 导电 (随附) 底板安装件 前面的底板模块作为遮视挡板安装 底座系统 VX, 100 mm, 已通风 底座角件和护板, 侧面, 采用螺栓连接 在前部和后部盖板以及方形和并联盖板处随附有底座护板 侧板, 单件式, 可锁闭 4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管 (随附) 4 个用于外部安装平面的电缆夹钳轨 (T 型头), 与机柜深度相配合 (附带) 10 个电缆束环, 金属, 125 x 65 mm (随附) IPPC 托盘 多段式可拆卸顶板, 从深度方向上侧边线缆导入, 带风扇安装盖板 钢板后门, 180° 铰链
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,200 mm 深度: 800 mm
高度单位	24 U
高度单位	24 U
高度, 包括底座	1,300 mm
前/后安装自由空间至 19" 平面	147 mm / 105 mm
层面间距 (供货状态下)	545 mm

---

## 特征

---

19" 角轨	安装框架, 482.6 mm (19")
承载力	15,000 N
说明	根据安装方式和地点的不同, 机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	112.9
毛重	118.8
税率号	94032080
EAN	4028177705852
E-Number Sweden	E7239891
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
证书	表面
解释	符合性声明