

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6901.100 工业工作站

状态: 2025-9-29 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6901.100 - 工业工作站

基于 TS 8 的下部箱体，适用于工业工作站。

## 特征

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 型号                       | IW 6901.100                                                               |
| 型式                       | 工作台，键盘抽屉，装饰门，后门                                                           |
| 材料                       | 箱体，键盘抽屉，装饰门，后门：钢板<br>工作台：硬纸板（两边均用塑料胶合）                                    |
| 表面                       | 箱体：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹                                                         |
| 颜色                       | 箱体，工作台：RAL 7035<br>工作台用塑胶胶封：RAL 7015                                      |
| 供货范围                     | 箱体带侧壁可从内部锁闭，底板带法兰板和校平底座<br>工作台，键盘抽屉，装饰门，后门<br>工作板，宽x高x深 610 x 38 x 645 mm |
| 尺寸                       | 宽度: 600 mm<br>高度: 1,000 mm<br>深度: 645 mm                                  |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | 防护等级 IP 54                                                                |
| 防护等级 NEMA                | NEMA 12                                                                   |
| 包装单元                     | 1 件                                                                       |
| 净重                       | 88.464                                                                    |
| 毛重                       | 91.2                                                                      |
| EAN                      | 4028177305649                                                             |
| ETIM 9                   | EC002502                                                                  |
| ECLASS 8.0               | 27180501                                                                  |

# 批准

---

解释

符合性声明