

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.180 访问控制

状态: 2026-5-23 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.180 - 访问控制 用于 CMC III、PDU、LCP、IoT 通讯模块

用于控制和监测机柜访问情况的单元。

## 特征

型号	DK 7010.180
型式	访问控制
产品描述	在访问控制件上，可各连接两个手柄和两个读取装置。通过 CMC III 处理单元、PDU 或 IoT 通讯模块的网站，可将手柄与不同的数字代码或应答器卡链接起来，因此所有连接到 CMC III 处理单元、PDU 或 IoT 通讯模块的手柄均可仅用一个读取系统来控制。凭借内置的红外线传感器还可以监控所控制门的状态（打开/关闭）。此传感器还配备一个振动探头，一旦侦测到破坏行为便会发出警报。
您的获益	通过“即插即用”，快速连接和自动识别 通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式	用于连接两个手柄和两台读卡器单元以监控门 集成红外线访问传感器 集成式防拆传感器
材料	塑料
表面	前部：光滑 箱体：织纹
颜色	RAL 9005

# 特征

供货范围	传感器 安装板 包括固定件
连接到 CAN 总线上	直接
接口	2 x RJ45 CAN 总线接口 2 x RJ12 2 个扁形插头 插座
尺寸	宽度: 110 mm 高度: 30 mm 深度: 40 mm
工作温度范围	0 °C...55 °C
空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
包装单元	1 件
净重	0.166 kg
毛重	0.169 kg
税率号	85311095
ETIM 9	EC002627
产品描述	DK 访问控制, 通过 CAN 总线接口连接, 宽 x 高 x 深: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005

# 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明