

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950 LED 灯管

状态: 2025-11-18 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.950 - LED 灯管 用于 CMC III

用于在网络机柜/服务器机柜内进行彩色的状态显示。如果出现故障，则灯管相应切换到设置的颜色。



特征

型号	IT 7030.950
产品描述	用于在网络机柜/服务器机柜内进行彩色的状态显示。如果出现故障，则灯管相应切换到设置的颜色。
您的获益	通过直接将 RGB LED 灯管连接到 24 V (DC) 电源上，实现独立运行 通过集成的磁铁固定装置便捷地进行安装
作用方式	通过 CMC III 进行控制 通过 CMC III I/O 单元的四个继电器接口中的三个进行连接 通过处理单元/紧凑型处理器的警报继电器连接，并可变换颜色 直接连接到 CMC III 电源 LED 灯管的三根连接线分别控制红、绿、蓝三原色。如果同时控制两个或三个颜色，还可以生成相应的合成色。通过 CMC III 系统中的任务链接，与传感器的警告或报警进行链接。
材料	铝 塑料
供货范围	带有磁性固定装置的 LED 灯管 连接电缆 0.1 m 2.4 米长的延长电缆，带四个预装插头，用于 CMC III I/O 单元

特征

Ballast	大跨距 EVG
连接方式	通过连接器供电 门位置开关 通道布线 (灯排结构)
照明灯泡	LED 发光二极管显示
防护等级	I (保护接地)
灯具安装类型	用螺钉固定
在直流电下	1.1 A
尺寸	宽度: 18 mm 高度: 1,830 mm 深度: 24.2 mm
插座	D, 带保护接地触点 (型号 F, CEE 7/4)
额定工作电压	24 V (直流)
插座规格	D, 带保护接地触点 (型号 F, CEE 7/4)
包装单元	1 件
净重	1
毛重	1.28
税率号	85311095
EAN	4028177951563
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241