

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




IT 7100.120 OCP ORV3 机架

状态: 2026-2-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



IT 7100.120 - OCP ORV3 机架

OCP 是一个致力于简化和优化 IT 基础设施的国际新兴社区。威图 OCP ORV3 机架已通过 OCP 认证，可立即投入使用。得益于丰富的配件组合，可随时进行轻松适配和扩展。OCP ORV3 机架还预置了直接液冷 (DLC) 解决方案接口。利用此机架，可使能效和功率密度更上一层楼。



特征

型号	IT 7100.120
型式	开放式框架结构 配备母线 顶部和底部预置电缆入口 前部全高度电缆管理
您的获益	预装 21 英寸 OCP 组件接口，支持母线直连 通过 IT 设备和 IT OCP 电源导轨系统的卡扣安装，实现快速部署和维护 机架前部全高度贯通式电缆管理 由于预置直接液冷方案，适配高性能计算 (HPC) 和 AI 技术，以排出机架中产生的热量 集成重型滚轮方便运输，确保在数据中心内操作简便
技术数据	额定工作电压：48 V DC / 额定功率 18 kW
材料	钢板
表面	浸涂底漆，外经粉末涂层
颜色	RAL 9005

特征

供货范围	OCP ORV3 机架 OCP 母线, 最大 48 DC/18 kW 2 根支撑梁, 已预装 水平支脚, 已预装 4 个滚轮 (可自由旋转) 并柜密封胶条 空气导流板
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 2,286 mm 深度: 1,068 mm
高度单位	44 OU
承载力	14,000 N
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	172
毛重	200
税率号	94032080
EAN	4028177997738
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

批准

批准

批准

IEC CB

UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明