


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7338.220

EFD Plus 火灾早期识别装置

状态: 2025-8-6 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7338.220 - EFD Plus 火灾早期识别装置

EFD Plus 设备是一台配有有源烟雾吸入装置的紧装式烟雾预警系统 (19", 1 U)。

特征

型号	DK 7338.220
产品描述	EFD Plus 设备是一台配有主动式烟雾吸入装置的紧装式烟雾预警系统。嵌装的风扇可以连续吸出机柜内的空气并将其输送到两个烟雾报警器上方。第一个烟雾报警器非常灵敏，并能发出预警信号。第二个烟雾报警器发出总报警。
您的获益	早期火灾检测 自动灭火 创新灭火气体 Novec™ 1230：对气候友好，对 IT 组件零风险，不导电 19"机架式安装，仅 1 U
灭火剂	型号: –
接口	3 x RJ12（连接到 CMC） 可选择 3 个继电器输出端（触点最大负荷 24 V 直流/0.5 A）
不间断电源工作	2 x 12 V，2.2 A/约 4 小时
Number controlled enclosures (max.)	5
Number slave modules (max.)	5
Display	带有明文信息的 LCD 液晶显示器
传感器	2 个不同的发光传感器
尺寸	宽度: 482.6 mm 高度: 44 mm 深度: 500 mm

特征

工作温度范围	10 °C...35 °C
贮存温度范围	-15 °C...40 °C
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 240 V 交流
包装单元	1 件
净重	8
毛重	14
税率号	85311095
EAN	4028177652521
ECLASS 8.0	40040104

批准

解释	符合性声明
----	-------