
### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





## DK 7464.035 承板用于框架固定

状态: 2025-11-2 (来源: rittal.com/cn-zh)



# DK 7464.035 - 承板用于框架固定 for enclosure widths 600 mm, 800 mm

用于框架固定,无需 482.6 mm (19") 支护便可装入机柜,机柜宽度: 600 和 800 mm,可承重:  $50 \, \text{kg} / 100 \, \text{kg}$ 。

#### 特征

型号	DK 7464.035
型式	开孔型
产品描述	用于固定框架,用于安装在无 482.6 mm(19 寸)安装件的机柜中。
您的获益	机柜深度中的固定螺栓或固定安装轨可安装在分布间隔为 25 mm 的安装孔阵列上 已备有手柄安装孔
使用范围	用在无 482.6 mm (19") 安装框架的机柜中安装
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	带孔承板 2 个固定安装轨
安装可能性	固定内嵌:设备底板,50 kg,装配机座上配备固定螺栓固定内嵌:设备底板,100 kg,装配机座上配备固定安装轨可调整深度:设备底板的装配机座上配备滑动伸缩轨
承载力	100 kg 单位面积承重负荷
安装操作说明	针对内安装平面需要两个额外的系统组件架
说明	最大承板深度 = 机柜深度 - 100 mm

© Rittal 2025 2

### 特征

尺寸	宽度: 471 mm
	高度: 45 mm
	深度: 400 mm
适用于	箱体类型: VX
	VX IT
	TS IT
	宽度: 600 mm
包装单元	1件
净重	5.348
毛重	5.629
本型号(含包装)PCF(出厂前)	21.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94039910
EAN	4028177165977
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025