

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3307.700

### 空调模块设计，冷却模块 Blue e

状态: 2026-1-26 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3307.700 - 空调模块设计，冷却模块 Blue e 总冷却功率 1.50-2.50 kW

用于空调门的空调模块。冷却功率范围为 1500 至 2500 W。



## 特征

型号	SK 3307.700
产品描述	所有冷却模块可单独与每扇空调门进行组合。冷却模块标准的配备了用于高能效 Blue e 技术的节能舒适型控制器和电子式冷凝液蒸发器。
您的获益	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	带疏水 RiNano 涂层的冷凝器 准备用于安装在空调门内的冷却模块 集成式电冷凝液蒸发器 已接好线（可插接的接线板）
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 6.8 A 在 60 Hz 条件下: 6.9 A
起动电流 (最大)	在 50 Hz 条件下: 22 A 在 60 Hz 条件下: 24 A

# 特征

额定功率 Pel 50/60 Hz L35 L35	0.96 kW/1.18 kW
额定功率 Pel 50/60 Hz L35 L50	1.08 kW/1.3 kW
温度调节器	e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)
在 60 Hz 条件下	6.9 A
说明	为了高效运行需选用 100 或 200 mm 高的底座
气流量 (自由送风)	外部回路: 1,100 m <sup>3</sup> /h 内部回路: 600 m <sup>3</sup> /h
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R-513A 量: 0.7 kg 全球暖化潜势 (GWP): 631 CO <sub>2</sub> 等值物 (CO <sub>2</sub> e): 0.44 t
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35	制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.56 制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.31
工作温度范围	10 °C...55 °C
允许的工作压力 (p 最大)	28 巴
前置熔断器	自动保险器/熔丝: 16 A
调节范围	20 °C...55 °C
总冷却功率, 符合 DIN EN 14511 要求	冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.5 kW 冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1.55 kW 冷却功率 L35 L50/50 Hz: 0.82 kW 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.88 kW
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
包装单元	1 件
净重	67.45
毛重	71

## 特征

---

税率号	84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN	4028177559448
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
证书	EAC
解释	符合性声明 Declaration of conformity - F-gas regulation