

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7464.035**

**承板用于框架固定**

状态: 2026-7-1 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7464.035 - 承板用于框架固定 用于宽度为 600 mm、800 mm 的机柜

用于安装在无 482.6 mm (19") 安装件的机柜中。

## 特征

型号	DK 7464.035
型式	开孔型
产品描述	用于固定框架，用于安装在无 482.6 mm (19 寸) 安装件的机柜中。
您的获益	机柜深度中的固定螺栓或固定安装轨可安装在分布间隔为 25 mm 的安装孔阵列上 已备有手柄安装孔
使用范围	用在无 482.6 mm (19") 安装框架的机柜中安装
材料	钢板
表面	喷漆
颜色	RAL 7035
供货范围	带孔承板 2 个固定安装轨
安装可能性	固定内嵌：设备底板，50 kg，装配机座上配备固定螺栓 固定内嵌：设备底板，100 kg，装配机座上配备固定安装轨 可调整深度：设备底板的装配机座上配备滑动伸缩轨
承载力	100 kg 单位面积承重负荷
安装操作说明	针对内安装平面需要两个额外的系统组件架
说明	最大承板深度 = 机柜深度 - 100 mm

# 特征

---

尺寸	宽度: 471 mm 高度: 45 mm 深度: 400 mm
适用于	箱体类型: VX VX IT TS IT 宽度: 600 mm
包装单元	1 件
净重	5.348 kg
毛重	5.629 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	21.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	DK 承板, 宽高深: 471x45x400 mm, 100 kg, 用于框架固定, 用于机柜 宽度: 600 mm, RAL 7035