


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7543.000

## 接地轨，垂直

状态: 2026-2-11 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

# DK 7543.000 - 接地轨，垂直用于 VX、VX IT

利用附带的接地线可以为接插嵌板的电缆嵌扣夹进行星形接地，接地接线柱可变调节，轨道的载流容量约为 200 A。

## 特征

|        |  |
|--------|--|
| 型号     | DK 7543.000  |
| 产品描述   | 在配电板的 25 mm DIN 安装孔阵分布尺寸上安装或在 482.6 mm (19") 型轨上的安装可方便地实现。利用所附带的接地线缆可将接插嵌板的电缆嵌扣夹星型接地。接地接线柱具有不同调节可能性。安装轨的电流承载能力，大约 200 A。 |
| 供货范围   | 接地安装轨由 E-Cu 57 制成，根据标准 DIN EN 12 163、DIN EN 13 601，15 x 5 mm<br>null<br>15 根接地线缆 6 mm <sup>2</sup> ，长度 = 500 mm<br>包括固定件 |
| 尺寸     | 长度: 945 mm   |
| 适用于    | 箱体类型: VX<br>VX IT<br>TS<br>高度: 1,200 mm  |
| 包装单元   | 1 件  |
| 净重     | 1.581  |
| 毛重     | 1.8  |
| 税率号    | 74198090   |
| EAN    | 4028177131835  |
| ETIM 9 | EC000329   |

# 特征

---

ECLASS 8.0

27400605