

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3319.600 冷水机 TopTherm

状态: 2026-2-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3319.600 - 冷水机 TopTherm 1 - 4 kW

TopTherm 顶装式或独立式冷却器灵活、紧凑。它们集中和经济地冷却冷却水并主要供应给空气/水热交换器。带纳米涂层技术的标准冷凝器。

特征

型号	SK 3319.600
型式	冷却技术组件的紧凑型和模块化结构 冷却水输送泵
您的收益	通过微处理器调节技术精确控制温度 带有无电势触点的综合故障信号 采用双频结构，国际通用
颜色	RAL 7035
供货范围	带疏水 RiNano 涂层的冷凝器 已完成全部连接的单元 多语种资料，包括功能图和电路图
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 44 (电气)
总冷却功率 Tw10/Tu32	冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 1.2 kW 冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 1.3 kW
总冷却功率 Tw18/Tu32	冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 1.5 kW 冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 1.7 kW
气流量 (自由送风)	在 50 Hz 条件下: 900 ft ³ /min 在 60 Hz 条件下: 900 ft ³ /min
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 400 mm 深度: 430 mm

特征

温度调节器	微型控制器调节（出厂设置 +20 °C）
工作温度范围	10 °C...43 °C
冷却介质工作温度范围	10 °C...30 °C
滞后温差	± 2 K
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R134a 量: 0.975 kg 全球暖化潜势 (GWP): 1,430 CO ₂ 等值物 (CO ₂ e): 1.39 t
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 0.86 kW 在 60 Hz 条件下: 0.99 kW
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 5.7 A 在 60 Hz 条件下: 5.6 A
水回路	压力封闭
接水口	G ½" IG
制冷循环回路的数量	1
包装单元	1 件
净重	51
毛重	55
税率号	84186900
EAN	4028177351158
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

批准

解释

符合性声明