

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3335.890 冷水机 TopTherm

状态: 2024-5-16 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3335.890 - 冷水机 TopTherm 8 – 25 kW

在安装面积小的 TS 箱体中配备 TopTherm 冷水机组，可灵活地集成在一排并柜机柜中。其模块化结构和双频规格使其具备灵活的优势。此外，该设备还具备防结冰的性能，可提高维护简便性和可靠性。

特征

型号	SK 3335.890
您的获益	模块结构 占地面积小 易于维护 配有串联水旁通管，可靠性高 采用双频结构，国际通用 批量订货可以从仓库供货- 预加工好的模块可以快速组装成水冷机， 交货期短
颜色	RAL 7035
供货范围	完全连接好的单元配有侧板和门 多语种资料，包括功能图和电路图
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 44（电气）
总冷却功率 Tw10/Tu32	冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 32.5 kW 冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 37.5 kW
总冷却功率 Tw18/Tu32	冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 40 kW 冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 44 kW
额定工作电压	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
尺寸	宽度: 2,405 mm 高度: 2,140 mm 深度: 605 mm

特征

Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)	55 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)	130 l/min
说明	对于 3335.880 和 3335.890 需要 2 个金属过滤器
温度调节器	微型控制器调节（出厂设置 +18 °C，也可配置差值调节）
工作温度范围	10 °C...43 °C
冷却介质工作温度范围	10 °C...25 °C
滞后温差	± 2 K
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R410A 量: 6.6 kg 全球暖化潜势 (GWP): 2,088 CO2 等值物 (CO2e): 13.78 t
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 17.91 kW 在 60 Hz 条件下: 23.1 kW
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 38.4 A 在 60 Hz 条件下: 32.7 A
接水口	G 1¼" IG
制冷循环回路的数量	1
水箱	容量: 150 l
包装单元	1 件
重量/包装	646 kg
税率号	84186900
EAN	4028177690097
ETIM 7.0	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

批准

解释

符合性声明