

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3336.390 冷水机组 Blue e

状态: 2026-5-25 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3336.390 - 冷水机组 Blue e 8 - 48 kW

落地式的 Blue e 冷水机组集中供应高效的冷却水。通过微通道技术达到减少制冷剂用量的效果。通过触摸显示屏和智能通信接口进行直观操作，使操作和分析方便简洁。标准化集成的安全功能提供最大化的安全保护。通过预定义的可选套装，交付时间也得到缩减。

## 特征

型号	SK 3336.390
型式	严格的工业标准 无电势触点用于综合故障信号
您的获益	通过微通道技术减少制冷剂用量 更方便用户使用的触摸屏 远程监控已集成在基本单元中 集成安全功能 预配置的选装件
颜色	箱体：RAL 7035 底座：RAL 7016
供货范围	冷水机组已完成布线 多语种资料，包括功能图和电路图
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 44（电气）
总冷却功率 Tw10/Tu32	冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 6.02 kW 冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 7.09 kW
总冷却功率 Tw18/Tu32	冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 7.81 kW 冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 9.34 kW
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 Tw18 / Tu35	冷却功率 Tw18 Tu35/50 Hz: 7.35 kW 冷却功率 Tw18 Tu35/60 Hz: 8.68 kW
气流量（自由送风）	在 50 Hz 条件下: 1,600 m <sup>3</sup> /h 在 60 Hz 条件下: 2,000 m <sup>3</sup> /h

# 特征

---

额定工作电压	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
尺寸	宽度: 655 mm 高度: 1,185 mm 深度: 890 mm
噪音等级	64.9 dB(A)
工作温度范围	10 °C...43 °C
冷却介质工作温度范围	10 °C: 25 °C
滞后温差	± 2 K
制冷剂/制冷媒质	制冷剂: R410A 量: 0.95 kg 全球暖化潜势 (GWP): 2,088 CO <sub>2</sub> 等值物 (CO <sub>2</sub> e): 1.98 t
泵压力	在 50 Hz 条件下: 3 巴 在 60 Hz 条件下: 4 巴
体积流量 (冷却介质)	在 50 Hz 条件下: 25 l/min 在 60 Hz 条件下: 30 l/min
额定功率 Pel	在 50 Hz 条件下: 4.18 kW 在 60 Hz 条件下: 5.26 kW
额定电流 最大	在 50 Hz 条件下: 7.6 A 在 60 Hz 条件下: 8.16 A
接水口	R ¾" IG
制冷循环回路的数量	1
水箱	材料: INOX 1.4305 容量: 30 l
运行时重量	210 kg

---

## 特征

---

包装单元	1 件
净重	155 kg
毛重	178.5 kg
税率号	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713
产品描述	SK Blue e 冷水机 7.35/8.68 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, 宽x高x深: 655 x 1,185 x 890 mm

## 批准

---

解释	符合性声明 Declaration of conformity - F-gas regulation
----	---