### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 8430.000 并联柜系统 VX25

状态: 2025-10-20 (来源: rittal.com/cn-zh)



# VX 8430.000 - 并联柜系统 VX25 电子机柜

19"组件和19"抽拉设备的理想之选:带有前部的19"适配器部件,前部框架、后门、顶板和分段式底板







### 特征

型号	VX 8430.000
材料	箱体架:钢板,1.5 mm
	顶盖:钢板,1.5 mm
	前框架:带有锌压铸端件的铝挤压型材
	后门:钢板,2.0 mm
	底板:钢板,1.5 mm
	适配器型材 19":钢板,2 mm
表面	箱体架: 浸涂底漆
	顶盖和后门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
	前框架: 粉末涂层
	底板: 镀锌
颜色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

### 特征

供货范围	箱体架 前框架(右边带铰链,左边通过磁性锁固定)
	后门(铰链在右侧,可以转换到左侧)
	顶板
	底板
	适配器型材 19",前部
尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 2,000 mm
	深度: 600 mm
适用于组件的安装高度	42 U
包装单元	1件
净重	64.4
毛重	67.8
本型号(含包装)PCF(出厂前)	167 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN	4028177920255
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# 批准

证书

© Rittal 2025