

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8438.000 并联柜系统 VX25

状态: 2026-5-9 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8438.000 - 并联柜系统 VX25 电子机柜

19" 组件和 19" 抽拉设备的理想之选：带有前部的 19" 适配器部件，前部框架、后门、顶板和分段式底板



## 特征

型号

VX 8438.000

材料

箱体架：钢板，1.5 mm  
顶盖：钢板，1.5 mm  
前框架：带有锌压铸端件的铝挤压型材  
后门：钢板，2.0 mm  
底板：钢板，1.5 mm  
适配器型材 19"：钢板，2 mm

表面

箱体架：浸涂底漆  
顶盖和后门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹  
前框架：粉末涂层  
底板：镀锌

颜色

RAL 7035

# 特征

供货范围	箱体架 前框架（右边带铰链，左边通过磁性锁固定） 后门（铰链在右侧，可以转换到左侧） 顶板 底板 适配器型材 19"，前部
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 2,000 mm 深度: 800 mm
适用于组件的安装高度	42 U
包装单元	1 件
净重	67.7 kg
毛重	72.2 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	177.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	VX 电子机柜, 宽高深: 600x2000x800 mm, 钢板, 带铰接前框, 适配型材 19", 后单门

# 批准

证书	表面
----	----