Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8612.080 TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm

状态: 2025-11-4 (来源: rittal.com/cn-zh)



TS 8612.080 - TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm

用于通用框架结构或分装,可简单定位在冲孔上并固定。







2

特征

型 号	TS 8612.080
型式	用于内部安装层面和门上的安装
产品描述	用于通用框架结构或分装,可简单定位在冲孔上并固定。
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	固定螺钉
长度	790 mm
适合于门宽度	900 mm
安装可能性	在 TS,VX SE 机柜的垂直平面上:在内部安装层面上,装在四周,四周高度不同用于安装在SE 深度方向的水平型材上用于 TS、SE 和 PC 下的管状门框在 TP 中通过导轨进行内部扩装:宽度方向,用于内部安装平面作为支承板的安装套件,可方便地定位和固定在 TS、VX SE 中
安装操作说明	当在 TP进行内部安装时,需要使用安装轨

© Rittal 2025

特征

适用于	箱体类型: VX SE
	TP
	PC
	IW
	TX CableNet
	适用宽度/深度: 800 mm
包装单元	4 件
净重	3.384
毛重	3.54
本型号(含包装)PCF(出厂前)	13.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177212107
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3